

3 GfK Matten

biaxiale Matten


220 g/cm²

beim Legen mit orthogonalen Matten gilt es, nie parallel zur Mantellinie zu verfahren, um die zweifache Krümmung nachvollziehen zu können

Polyurethan Hartschaum

60 mm

CNC - glattgefräst, das bedeutet Segmente dürfen nicht breiter als ca. 3 m sein



Lack zum
Oberflächenausgleich

2 GfK Matten

Epoxydlaminat

30 Min. Tropfzeit

Mischverhältnis Härter Harz 1:2

Aushärtung bei 20°C binnen 24 Stunden

bei den Laminierarbeiten sind mindestens
Ätzhandschuhe zu tragen!

Decklack für Oberflächenausgleich
und zum UV-Schutz des Laminats